



# リングサイズ測定シート Presented by Glassie co.,ltd.



左の定規サンプルで実寸を確かめてから  
サイズ計測シートをご利用下さい。  
実寸と違う場合は、プリンターの印刷設定で  
縮小または拡大を行い調整のうえ印刷下さい。


## リングサイズ計測シート



### リングサイズ計測シート

\*ご自分では計測しにくい場合、ご家族など別の人に計測してもらって下さい。1. 先陣の赤い線を、青い線の裏から通して輪を作して下さい。2. リングを装着する指を輪に入れ、①を左手で②を右手で引いてしっかり締めて下さい。指の一番太い部分での計測が適しています。3. 青い線と重なったメモリの数字がリングのサイズです。


## リングサイズ計測シート



### リングサイズ計測シート

\*ご自分では計測しにくい場合、ご家族など別の人に計測してもらって下さい。1. 先陣の赤い線を、青い線の裏から通して輪を作して下さい。2. リングを装着する指を輪に入れ、①を左手で②を右手で引いてしっかり締めて下さい。指の一番太い部分での計測が適しています。3. 青い線と重なったメモリの数字がリングのサイズです。

## リングサイズ計測シート



### リングサイズ計測シート

\*ご自分では計測しにくい場合、ご家族など別の人に計測してもらって下さい。1. 先陣の赤い線を、青い線の裏から通して輪を作して下さい。2. リングを装着する指を輪に入れ、①を左手で②を右手で引いてしっかり締めて下さい。指の一番太い部分での計測が適しています。3. 青い線と重なったメモリの数字がリングのサイズです。

印刷設定で、プロパティの「ページ設定」で「等倍」を設定、「自動縮小」等があれば「なし」または、チェックを外して下さい。「ページの拡大/縮小」があれば「なし」または「等倍」をご選択下さい。

印刷後、実際の定規で定規サンプルのメモリが正確か必ず確認してください。

印刷したメモリが小さい場合は、印刷サイズの倍率設定を101%～等にする事で調整が可能です。

(ズレの調整が難しい場合は、下の マークのやり方でも計測できます)

計測シートは、線に沿って切り取り、青い線にカッター等で切れ目を入れてください。

計測時にはシートの説明をお読みの上ご計測下さい。(リングを装着する指の一番太い部分でご計測ください)

シートはゆる過ぎず締め過ぎず、指とシートの隙間がない状態がベストです。

印刷で等倍率の調整が難しい場合は、下記の方法でサイズが分かります。

リングサイズ計測シートを使って、計測したメモリ部分にマジックペンなどで線をひきます。

輪を外してシートを広げ、実際の定規で 印を付けた線から青線までの長さを測ります。

2 ページ目のリングサイズ表の円周の中から、定規で測った長さに近い数字を見つけて下さい。

その数字(円周)と同じ行の「サイズ」がリングサイズです。

または、[こちら](#)からも一覧表をご確認いただけます。

(リンクする際、仮に確認ウィンドウ等が出た場合は「許可」または「OK」をご選択ください。当社監修の安全なサイトです。)

\* 本計測器によるおケガや事故、トラブルなどについて一切の責任を負いかねますので、ご利用の際は、注意書きをよくお読みいただきご同意の上、万全の注意を払いご利用ください。

計測以外の用途では絶対に使用しないでください。本製品は食べられません誤飲等にご注意ください。

薄いシートのフチで皮膚をこすると切れたり、角が刺さったりする可能性がありますのでご注意ください。

ご利用や保管の際は、小さなお子様や体の不自由な方に注意してご利用または保管ください。

\* ベビー規格( #-12 ~ #-5 )は、(株)グラッシーが独自に考案したサイズ規格です。

\* 本計測器は(株)グラッシーにより正式に特許出願されたサイズ計測器です。(特願2013-234410番号付与)

\* リングのサイズ計測の為に個人使用目的のみご利用いただけます。

\* (株)グラッシーでは本ページ内容の転載・加工・修正・販売等を一切禁止しております。

ただし、本ページの印刷、本計測シートの個人利用による1次利用はその限りではありません。

リングサイズ表 ミリ単位 (概寸)

ベビー規格サイズ\*<sub>1</sub>

円周(mm)	直径(mm)	サイズ
27.2	8.66	# -12
28.2	9	# -11
29.3	9.33	# -10
30.3	9.66	# -9
31.4	10	# -8
32.4	10.33	# -7
33.5	10.66	# -6
34.5	11	# -5

スタンダードサイズ

円周(mm)	直径(mm)	サイズ
46.1	14.66	# 6
47.1	15	# 7
48.2	15.33	# 8
49.2	15.66	# 9
50.3	16	# 10
51.3	16.33	# 11
52.3	16.66	# 12
53.4	17	# 13
54.4	17.33	# 14
55.5	17.66	# 15
56.5	18	# 16
57.6	18.33	# 17

ラージサイズ

円周(mm)	直径(mm)	サイズ
58.6	18.66	# 18
59.7	19	# 19
60.7	19.33	# 20
61.8	19.66	# 21
62.8	20	# 22
63.9	20.33	# 23

ピンキーサイズ\*<sub>2</sub>

円周(mm)	直径(mm)	サイズ
35.6	11.33	# -4(P5)
36.6	11.66	# -3(P4)
37.7	12	# -2(P3)
38.7	12.33	# -1(P2)
39.7	12.66	# 0(P1)
40.8	13	# 1
41.9	13.33	# 2
42.9	13.66	# 3
44	14	# 4
45	14.33	# 5

特注サイズ(別途お見積り)

円周(mm)	直径(mm)	サイズ
64.9	20.66	# 24
65.9	21	# 25
67	21.33	# 26
68	21.66	# 27
69.1	22	# 28
70.1	22.33	# 29
71.2	22.66	# 30

- \*1 ベビー規格のサイズは、製造企画元である(株)グラスシーが独自に開発した規格です。
- \*2 ピンキー「P5～P1」のサイズ表記は、(株)グラスシーでは「# -4～# 0」表記で採用しております。
- \*3 (株)グラスシーでは、サイズの単位「# 1」を「1番」と呼びます。「1号」と同じサイズの単位です。  
「10号」と「15」など聞き間違い防止および確認作業の円滑化に努めております。